

Garant**Snijplaat linkse draad, M-LH: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140620 M14
GTIN	4045197083692
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm.

1 3/4-gang-aansnijding. met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting.**Technische beschrijving**

Hoogte	14 mm
Oplopend met	2 mm
Buiten-Ø	38 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	M14
Draadsoort	M-LH
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS

Norm	EN 22568
Snijrichting	links
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		