

**Garant****Snijplaat 6g, M: M20****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 140300 M20    |
| GTIN          | 4045197083203 |
| Artikelklasse | 11K           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm.  $\geq$  M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 13/4-gang-aansnijding.

**Technische beschrijving**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Hoogte           | 18 mm     |
| Oplopend met     | 2,5 mm    |
| Buiten-Ø         | 45 mm     |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6g |
| Draadafmeting    | M20       |
| Draadsoort       | M         |
| Flankhoek        | 60 graden |
| Snijmateriaal    | HSS       |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Norm         | EN 22568  |
| Snijrichting | rechts    |
| Producttype  | Snijplaat |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium<br>(kortspanend)    | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Olie                          | geschikt         |                |          |
| droog                         | beperkt geschikt |                |          |