

**Garant****Snijplaat, M: M2,3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140400 M2,3
GTIN	4045197083449
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm.  $\geq$  M3 met **schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd**, spaanhoek ca. 15°. met oud DIN-profiel.

**Technische beschrijving**

Oplopend met	0,4 mm
Hoogte	5 mm
Buiten-Ø	16 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	M2,3
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E

Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		