

**Garant****Handtap los Middensnijtap, ongecoat, M: M3,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130170 M3,5
GTIN	4045197065766
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Uitvoering:**

gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklassse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,6 mm

Totale lengte L: 40 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Schacht-vierkant □: 3 mm

Kerngat-Ø: 2,9 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	2,9 mm
Draadspoed	0,6 mm
Schroefdraad-Ø	3,5 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Totale lengte L	40 mm
Schacht-vierkant □	3 mm
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS

Draaddiepte	7 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

