

**Garant****Handtap los Voorsnijtap, ongecoat, M: M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130160 M4
GTIN	4045197065575
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Uitvoering:**

gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,7 mm

Totale lengte L: 40 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Schacht-vierkant □: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 3,3 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	4 mm
Draadspoed	0,7 mm
Kerngat-Ø	3,3 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Totale lengte L	40 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS

Draaddiepte	8 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M4
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

