

**Garant****Handtappenset, ongecoat, M: M2,5****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130150 M2,5   |
| GTIN          | 4045197065292 |
| Artikelklasse | 11G           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,45 mm

Totale lengte L: 36 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 2,05 mm

**Technische beschrijving**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Schroefdraad-Ø           | 2,5 mm  |
| Draadspoed               | 0,45 mm |
| Kerngat-Ø                | 2,05 mm |
| Norm                     | DIN 352 |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 2,8 mm  |
| Totale lengte L          | 36 mm   |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Schacht-vierkant <input type="checkbox"/> | 2,1 mm                     |
| Tolerantieklasse                          | ISO 2 6H                   |
| Snijmateriaal                             | HSS                        |
| Draaddiepte                               | 5 mm                       |
| Draadsoort                                | M                          |
| Draadafmeting                             | M2,5                       |
| Coating                                   | ongecoat                   |
| Flankhoek                                 | 60 graden                  |
| Schroefdraadnorm                          | DIN 13                     |
| Aansnijdingsvorm                          | A                          |
| Aansnijdingsvorm                          | D                          |
| Aansnijdingsvorm                          | C                          |
| Schacht                                   | Cilinderschacht met h9     |
| Inwendige koeling                         | nee                        |
| Toepassing bij boringtype                 | tot 3xD bij blind gat      |
| Toepassing bij boringtype                 | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting                              | rechts                     |
| Type schroefdraadgereedschap              | Handtap                    |
| Gekleurde ring                            | zonder                     |
| Producttype                               | Tap                        |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen              | beperkt geschikt |                |          |
| Aluminium<br>(kortspanend)    | beperkt geschikt |                |          |
| Aluminium > 10% Si            | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |
| GG(G)                         | beperkt geschikt |
| Uni                           | geschikt         |
| Olie                          | geschikt         |
| droog                         | beperkt geschikt |