


Garant**Keramisch slijpdeel Driehoek, grof, Type: 0606T****Bestelgegevens**

Bestelnummer	501510 0606T
GTIN	4062406368753
Artikelklasse	58F

Omschrijving**Uitvoering:**

Keramische slijpdelen (Korund-slijpkorrel in keramiek gebonden) zijn de **meest gebruikte glij-slijpdelen** en kunnen **universeel worden** gebruikt. **Zeer hoge dichtheid** en **schurende werking**.

Hoogrendementuitvoering voor **korte bewerkingstijd**. Geringe eigen slijtage, lange standtijd.

Toepassing:

Voor het **snel afbramen, afronden** van randen en als **voorfase van het polijsten** van **staal, edelstaal** en andere **staallegeringen**. Ook geschikt voor grove bewerking van kunststof en non-ferrometalen, met het gevaar dat de slijpdelen sneller vollopen en de schurende werking minder wordt.

Vorm **driehoek** is de **meest stabiele uitvoering** met de langste standtijd. Ideaal voor de grove **randbewerking** van werkstukken met een **eenvoudige geometrie**.

Technische beschrijving

Hoogte	6 mm
Fijnheidsgraad	grof
Vormbeschrijving	Driehoek

Lengte	6 mm
Serie	GMT
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	grof
Inhoud	25 kg
Producttype	Slijplichaam

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		