

**Garant****Handtap los Middensnijtap, ongecoat, M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130170 M12
GTIN	4045197065827
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Uitvoering:**

gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklassse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,75 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Schacht-vierkant □: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,2 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	10,2 mm
Schroefdraad-Ø	12 mm
Draadspoed	1,75 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS

Draaddiepte	24 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M12
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

