

**Accuboormer, Type: GBH18V45C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Lichter dan vergelijkbare producten met kabel dankzij geoptimaliseerde aandrijfunit - ook met ProCORE18V 12.0Ah.**
- **Comfortabel werken dankzij Lock-on knop voor continue beitelwerkzaamheden.**
- **Maximaal vermogen dankzij BITURBO-technologie.**
- **Nauwkeurige werkresultaten dankzij snelheidsinstelling voor variabele toerentallen.**
- **Verbeterd zicht dankzij led-werklamp.**
- **Kick Back Control ter vermindering van het gevaar door plotselinge gereedschapsreacties.**
- **Uitgerust met Soft-Start, ASC en EPC voor optimale gebruikersbescherming.**
- **Flexibel werken dankzij individuele instelling afhankelijk van de toepassing via de Bosch My Tools app.**

Levering:

Inclusief extra handvat, Connectivity-module, machinedoek en koffer.

Technische beschrijving

Maximaal aantal slagen	2720 min ⁻¹
Verpakking	Transportkoffer
Maximale spiraalboor-Ø in beton	45 mm
Toerentalbereik	0 min ⁻¹

Fabrikantnummer	GBH 18V-45 C
Aantal inbegrepen accu's	0
Slagenergie	12,5 J
Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Accuspanning	18 V
Gewicht inclusief accu	8,9 kg
Accutype	Lithium-ion
Maximale vibratie volgens EN	8,5 m/s ²
Lengte	442 mm
Hoogte	224 mm
Gewicht zonder accu	8 kg
Producttype	Boorhamer