

**HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H, TiN, MF: 3X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137170 3X0,35
GTIN	4062406373498
Artikelklasse	12I

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum.
Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	2,2 mm
Draaddiepte	7,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,35 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadafmeting	M3×0,35
Draadsoort	MF
Schroefdraad-Ø	3 mm
Norm	DIN 374
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Totale lengte L	56 mm
Kerngat-Ø	2,65 mm
Coating	TiN

Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Serie	Pro Tap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	24 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	25 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	10 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	24 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	8 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	15 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

