

Garant**Afsteekzwaard Staal, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 19/3,1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273552 19/3,1
GTIN	4062406373634
Artikelklasse	21W

Omschrijving**T.b.v.:**

Houder nr. 273984 – 274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	3,1 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	19 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	45 mm
Totale lengte L	86 mm
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Systeemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard