

Garant**Afsteekzwaard Staal, neutraal, Zwaardhoogte h₅ / steekbreedte w: 26/3,1 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273552 26/3,1 |
| GTIN | 4062406373658 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving**T.b.v.:**

Houder nr. 273984 – 274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

| | |
|--|-------------|
| Hoogte van beitelhouder h ₅ | 26 mm |
| Voor maximale werkstuk-Ø | 75 mm |
| Steekbreedte w | 3,1 mm |
| Totale lengte L | 110 mm |
| Inzetsoort | neutraal |
| Inwendige koeling | nee |
| Systeemsleutel | ja |
| axiaal insteken mogelijk | nee |
| Producttype | Steekzwaard |