

**HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 6H, TiN, MF: 24X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132925 24X1,5
GTIN	4062406374105
Artikelklasse	12I

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HOLEX Pro Tap universele tap.** Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum.  
**Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.**

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Norm	DIN 374
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	140 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadafmeting	M24x1,5
Schroefdraad-Ø	24 mm
Kerngat-Ø	22,5 mm
Draadsoort	MF
Draaddiepte	72 mm
Draadspoed	1,5 mm

Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Serie	Pro Tap
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	24 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	25 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	10 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	24 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	15 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

