

SONO  SWISS[®]**Ultrasonische krachtreiniger T1, Inhoud l/kg: 2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082930 2,5
GTIN	2050000969089
Artikelklasse	04E

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst effectief reinigungsconcentraat op waterbasis (uitzondering: T3 poedervormig); speciaal ontwikkeld voor gebruik in ultrasonische reinigungsbaden; biologisch afbreekbaar. De uiterst effectieve **concentraten** verlengen de levensduur van de apparaten, hebben een lange standtijd en zijn biologisch afbreekbaar. De krachtreinigers zijn speciaal voor ultrasonische baden ontwikkeld (schuimgedrag etc.) en zijn daardoor bijzonder effectief voor alle bij reiniging gangbare ultrasonische baden in het frequentiebereik van 25 tot 130 kHz. In combinatie met de door het ultrageluid gegenereerde cavitatiekracht maken de krachtreinigers de verontreinigingen effectief en toch behoedzaam los van de onderdelen. Andere reinigungsmiddelen die niet speciaal voor ultrasonische baden zijn ontwikkeld, kunnen eventueel ionen bevatten die materiaalslijtage of corrosie bevorderen. Sterke corrosievormers die de houdbaarheid aanzienlijk verkorten, zijn bijvoorbeeld halogeenionen. Chloride en fluoride in zure media zijn wat dat betreft het agressiefst.

Toepassing:

Voor ultrasonische reinigungsapparaten (bijv. nr. 082922; 082923; 082924; 082925).

Opmerking:

Verdere speciale reinigers en andere flesformaten op aanvraag leverbaar. 25-literflessen zijn beschikbaar in de onlineshop.

Niet in alle landen leverbaar. **Opslag** alleen in de gesloten originele verpakking tussen -5 °C en 30 °C.

Tegen **hitte en direct zonlicht** beschermen.

Niet opslaan samen met zuren.

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05: Bijtende werking

Technische beschrijving

Inhoud vloeistof	2,5 l
Mengverhouding	3 – 8 %
Soort reinigingsmiddel	Staal- en edelmetaalreiniger
Opslagtemperatuur	-5 - 30 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Inwerktijd	3 - 5 min
Fabrikantnummer	T1
Producttype	Ultrasone krachtreiniger