

SONO+SWISS®

Ultrasonische krachtreiniger T2, Inhoud l/kg: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	082932 10
GTIN	2050002050327
Artikelklasse	04E

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst effectief reinigingsconcentraat op waterbasis (uitzondering: T3 poedervormig); speciaal ontwikkeld voor gebruik in ultrasonische reinigingsbaden; biologisch afbreekbaar. De uiterst effectieve **concentraten** verlengen de levensduur van de apparaten, hebben een lange standtijd en zijn biologisch afbreekbaar. De krachtreinigers zijn speciaal voor ultrasonische baden ontwikkeld (schuimgedrag etc.) en zijn daardoor bijzonder effectief voor alle bij reiniging gangbare ultrasonische baden in het frequentiebereik van 25 tot 130 kHz. In combinatie met de door het ultrageluid gegenereerde cavitatiekracht maken de krachtreinigers de verontreinigingen effectief en toch behoedzaam los van de onderdelen. Andere reinigingsmiddelen die niet speciaal voor ultrasonische baden zijn ontwikkeld, kunnen eventueel ionen bevatten die materiaalslijtage of corrosie bevorderen. Sterke corrosievormers die de houdbaarheid aanzienlijk verkorten, zijn bijvoorbeeld halogeenuionen. Chloride en fluoride in zure media zijn wat dat betreft het agressiefst.

Toepassing:

Voor ultrasonische reinigingsapparaten (bijv. nr. 082922; 082923; 082924; 082925).

Opmerking:

Verdere speciale reinigers en andere flesformaten op aanvraag leverbaar. 25-literflessen zijn beschikbaar in de onlineshop.

Niet in alle landen leverbaar. **Opslag** alleen in de gesloten originele verpakking tussen -5 °C en 30 °C.

Tegen **hitte en direct zonlicht** beschermen.
Niet opslaan samen met zuren.

Technische beschrijving

Mengverhouding	2 – 5 %
Inhoud vloeistof	10 l
Soort reinigingsmiddel	Universeel reinigingsmiddel
Artikelomschrijving producent	T2
Opslagtemperatuur	-5 - 30 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Producttype	Ultrasone krachtreiniger