

SONO+SWISS®

Ultrasonische krachtreiniger T3, Inhoud l/kg: 25**Bestelgegevens**

Bestelnummer	082933 25
GTIN	2050002050341
Artikelklasse	04E

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst effectief reinigungsconcentraat op waterbasis (uitzondering: T3 poedervormig); speciaal ontwikkeld voor gebruik in ultrasonische reinigungsbaden; biologisch afbreekbaar. De uiterst effectieve **concentraten** verlengen de levensduur van de apparaten, hebben een lange standtijd en zijn biologisch afbreekbaar. De krachtreinigers zijn speciaal voor ultrasonische baden ontwikkeld (schuimgedrag etc.) en zijn daardoor bijzonder effectief voor alle bij reiniging gangbare ultrasonische baden in het frequentiebereik van 25 tot 130 kHz. In combinatie met de door het ultrageluid gegenereerde cavitatiekracht maken de krachtreinigers de verontreinigingen effectief en toch behoedzaam los van de onderdelen. Andere reinigungsmiddelen die niet speciaal voor ultrasonische baden zijn ontwikkeld, kunnen eventueel ionen bevatten die materiaalslijtage of corrosie bevorderen. Sterke corrosievormers die de houdbaarheid aanzienlijk verkorten, zijn bijvoorbeeld halogeenionen. Chloride en fluoride in zure media zijn wat dat betreft het agressiefst.

Toepassing:

Voor ultrasonische reinigungsapparaten (bijv. nr. 082922; 082923; 082924; 082925).

Opmerking:

Verdere speciale reinigers en andere flesformaten op aanvraag leverbaar. 25-literflessen zijn beschikbaar in de onlineshop.

Niet in alle landen leverbaar.

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05: Bijtende werking

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07 let op

Technische beschrijving

Klasse gevaarlijke stoffen	8
Opslagtemperatuur	-5 - 30 °C
Mengverhouding	3 – 5 %
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
UN-nummer	UN3253
Soort reinigingsmiddel	Krachtreiniger voor staal en lichtmetalen
Inwerktijd	3 - 10 min
Fabrikantnummer	T3
Inhoud poeder	0,85 kg
Producttype	Ultrasone krachtreiniger