

SONO+SWISS®

Ultrasonische krachtreiniger T6, Inhoud l/kg: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer

082936 10

GTIN

Artikelklasse

04E

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst effectief reinigingsconcentraat op waterbasis (uitzondering: T3 poedervormig); speciaal ontwikkeld voor gebruik in ultrasonische reinigingsbaden; biologisch afbreekbaar. De uiterst effectieve **concentraten** verlengen de levensduur van de apparaten, hebben een lange standtijd en zijn biologisch afbreekbaar. De krachtreinigers zijn speciaal voor ultrasonische baden ontwikkeld (schuimgedrag etc.) en zijn daardoor bijzonder effectief voor alle bij reiniging gangbare ultrasonische baden in het frequentiebereik van 25 tot 130 kHz. In combinatie met de door het ultrageluid gegenereerde cavitatiekracht maken de krachtreinigers de verontreinigingen effectief en toch behoedzaam los van de onderdelen. Andere reinigingsmiddelen die niet speciaal voor ultrasonische baden zijn ontwikkeld, kunnen eventueel ionen bevatten die materiaalslijtage of corrosie bevorderen. Sterke corrosievormers die de houdbaarheid aanzienlijk verkorten, zijn bijvoorbeeld halogeenionen. Chloride en fluoride in zure media zijn wat dat betreft het agressiefst.

Toepassing:

Voor ultrasonische reinigingsapparaten (bijv. nr. 082922; 082923; 082924; 082925).

Opmerking:

Verdere speciale reinigers en andere flesformaten op aanvraag leverbaar. 25-literflessen zijn beschikbaar in de onlineshop.

Niet in alle landen leverbaar.

Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05: Bijtende werking

Technische beschrijving

Inwerktijd	2 - 5 min
Fabrikantnummer	T6
Klasse gevaarlijke stoffen	8
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Soort reinigingsmiddel	Sterk zuur reinigingsmiddel
Mengverhouding	1 – 5 %
Opslagtemperatuur	-5 - 30 °C
UN-nummer	UN1805
Inhoud vloeistof	10 l
Producttype	Ultrasone krachtreiniger