


**Garant****Insteekplaat neutraal, HB9140, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275024 4
GTIN	4062406378424
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 274030 – 274090.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 274030 – 274134.

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/omw,
Steekbreedte w	4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Soort	HB9140
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	M
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		