

Garant**Insteekplaat neutraal, HU9310, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275027 4
GTIN	4062406378523
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 274030 – 274090.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274030 – 274134.

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Steekbreedte w	4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Soort	HU9310
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		