


Garant**Insteekplaat neutraal, HB9140, Steekbreedte w: 8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 275024 8 |
| GTIN | 4062406378486 |
| Artikelklasse | 21H |

Omschrijving**Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 274030 – 274090.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274030 – 274134.

Technische beschrijving

| | |
|--|------------------|
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Voeding f in staal < 900 N/mm ² | 0,19 mm/omw, |
| Steekbreedte w | 8 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Snedecondities | continu |
| Soort | HB9140 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Wisselplaatprofiel | neutraal |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 130 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 110 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 90 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 70 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 40 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 100 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | M |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | beperkt geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Afsteekplaatneutraal Steekbreedte w 8,0 mm | 273292 8,0 |
|--|------------|