


**Garant****Insteekplaat neutraal, HB9140, Steekbreedte w: 6mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 275024 6      |
| GTIN          | 4062406378462 |
| Artikelklasse | 21H           |

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 274030 – 274090.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 274030 – 274134.

**Technische beschrijving**

|  |                  |
|--|------------------|
| Fijn/ruw-indeling                          | Voor-/nabewerken |
| Fijn/ruw-indeling                          | Nabewerken       |
| Steekbreedte w                             | 6 mm             |
| Hoekradius                                 | 0,4 mm           |
| Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,17 mm/omw,     |
| Snijmateriaal                              | HM               |
| Snedecondities                             | continu          |
| Soort                                      | HB9140           |
| Aantal wisselingen/snijkanten              | 1                |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Wisselplaatprofiel | neutraal                          |
| Producttype        | Wisselplaat voor het steekdraaien |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 130 m/min      | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 110 m/min      | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 90 m/min       | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 70 m/min       | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 40 m/min       | P        |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt         | 100 m/min      | M        |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt         | 80 m/min       | M        |
| Continu                        | geschikt         |                |          |
| Onregelmatig                   | beperkt geschikt |                |          |
| nat maximaal                   | geschikt         |                |          |