

Garant**Insteekplaat neutraal, HU9310, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275027 3
GTIN	4062406378509
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 274030 – 274090.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274030 – 274134.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Steekbreedte w	3 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snedecondities	continu
Soort	HU9310
Aantal wisselingen/snijanten	1

Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		