

Garant**Snijplaathouder Heavy-Duty-Plus voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 234/350mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274082 234/350
GTIN	4062406378660
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274006.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

D_1 = minimale \varnothing voor de eerste insteek / D_2 = maximale \varnothing voor de eerste insteek.

$D_2 = 999$ in de maataanduiding is in theorie oneindig.

Technische beschrijving

minimale 1e insteek- \varnothing D_1	234 mm
maximale snijdiepte t_{\max}	120 mm
maximale 1e insteek- \varnothing D_2	350 mm
Inzetsoort	links
Systeemsleutel	ja
Steekbreedte w	8 mm
Producttype	Snijplaathouder

