

Garant**Handtap los Nasnijtap, ongecoat, M: M2,6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130180 M2,6
GTIN	4045197065940
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklassse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,45 mm

Totale lengte L: 36 mm

Schacht-Ø D_s: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 2,1 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	2,6 mm
Kerngat-Ø	2,1 mm
Draadspoed	0,45 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Totale lengte L	36 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS

Draaddiepte	5,2 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2,6
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

