

Garant**Insteekplaat volradius, HB9035, Steekbreedte w: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275042 5
GTIN	4062406378721
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 274030 – 274090.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274030 – 274134.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Steekbreedte w	5 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,15 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Soort	HB9035
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
GG(G)	geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		