

Garant**Insteekplaat volradius, HB9035, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275048 3
GTIN	4062406378806
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 274030 – 274090.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274030 – 274134.

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Steekbreedte w	3 mm
Coating	ongecoat
Snedeccondities	continu
Soort	HB9035
Aantal wisselingen/snikanten	1

Producttype

Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	280 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		