

Garant**Insteekplaat volradius, HB9140, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275045 3
GTIN	4062406378752
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 274030 – 274090.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274030 – 274134.

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Steekbreedte w	3 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Soort	HB9140
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		