

**Driekant-pijpsleutel, Voor schroeven: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	623503 M8
GTIN	4062406380540
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Pijp van hoogwaardig staal, verzinkt, met wringijzer.

Toepassing:

Voor driekantbouten volgens DIN 22424 en driekantmoeren volgens DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Schachtlengte: 125 mm

Kophoogte inwendige maat F: 12,05 mm

Schacht-Ø: 15 mm

Technische beschrijving

Kophoogte inwendige maat F	12,05 mm
Voor schroeven	M8
Schachtlengte	125 mm
Schacht-Ø	15 mm
Norm	DIN 22417 A

Bitsoort	3-kant dopsleutel
Materiaal	Stalen buis
Oppervlak	verzinkt
Producttype	Dopsleutel