

**Driekant-pijpsleutel, Voor schroeven: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	623503 M12
GTIN	4062406380564
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Pijp van hoogwaardig staal, verzinkt, met wringijzer.

Toepassing:

Voor driekantbouten volgens DIN 22424 en driekantmoeren volgens DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Schachtlengte: 160 mm

Kophoogte inwendige maat F: 16,55 mm

Schacht-Ø: 19 mm

Technische beschrijving

Voor schroeven	M13
Schachtlengte	160 mm
Kophoogte inwendige maat F	16,55 mm
Schacht-Ø	19 mm
Norm	DIN 22417 A

Bitsoort	3-kant dopsleutel
Materiaal	Stalen buis
Oppervlak	verzinkt
Producttype	Dopsleutel