

**Driekant-pijpsleutel, Voor schroeven: M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	623503 M4
GTIN	4062406380519
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Pijp van hoogwaardig staal, verzinkt, met wringijzer.

Toepassing:

Voor driekantbouten volgens DIN 22424 en driekantmoeren volgens DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Schachtlengte: 90 mm

Kophoogte inwendige maat F: 6,8 mm

Schacht-Ø: 10 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø	10 mm
Voor schroeven	M4
Kophoogte inwendige maat F	6,8 mm
Schachtlengte	90 mm
Norm	DIN 22417 A

Bitsoort	3-kant dopsleutel
Materiaal	Stalen buis
Oppervlak	verzinkt
Producttype	Dopsleutel