

**Driekant-pijpsleutel, Voor schroeven: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	623503 M6
GTIN	4062406380533
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Pijp van hoogwaardig staal, verzinkt, met wringijzer.

Toepassing:

Voor driekantbouten volgens DIN 22424 en driekantmoeren volgens DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

Schachtlengte: 112 mm

Kophoogte inwendige maat F: 10,05 mm

Schacht-Ø: 12,5 mm

Technische beschrijving

Kophoogte inwendige maat F	10,05 mm
Schachtlengte	112 mm
Schacht-Ø	12,5 mm
Voor schroeven	M6
Norm	DIN 22417 A

Bitsoort	3-kant dopsleutel
Materiaal	Stalen buis
Oppervlak	verzinkt
Producttype	Dopsleutel