


CCGT 030101, Soort: PR1725

Bestelgegevens

Bestelnummer	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCGT 030101 PR1725 Soort: PR1725
 Spaanbreker: MP-CF
 Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,2 mm
 Voeding f : 0,02 - 0,1 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 180 m/min
 Snij snelheid v_c Neventoepassing: 100 - 150 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Neventoepassing	100 - 150 m/min
Spaanbreker	MP-CF
Neventoepassing	M
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 030101
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Snedecndities	continu

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,02 - 0,1 mm/omw,
Soort	PR1725
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoekradius	0,1 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien