

**Garant**
**CC.T 09T304, Soort: HU7315-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T304 HU7315-1 Soort: HU7315-1  
 Spaanbreker: AF  
 Tolerantie: G  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkant	2
Snedecndities	continu
Spaanbreker	AF
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	N
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T302

Tolerantie	G
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Soort	HU7315-1
Producttype	Wisselplaat voor het draaien