

Garant
DC.T 070204, Soort: HU7315-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 070204 HU7315-1 Soort: HU7315-1
 Spaanbreker: AF
 Tolerantie: G
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Snedecndities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm
Tolerantie	G
Snijmateriaal	HM
Soort	HU7315-1

ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Spaanbreker	AF
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Coating	ongecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien