

Garant
DC.T 11T308, Soort: HU7315-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HU7315-1 Soort: HU7315-1
 Spaanbreker: AF
 Tolerantie: G
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,1 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 600 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	AF
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Coating	ongecoat
Soort	HU7315-1
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 m/min
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	N
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien