

**HOLEX®****Snijplaat HSS-E, M× spoed: 6X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141065 6X0,75
GTIN	4045197595270
Artikelklasse	12K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

**2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°. Voor roestbestendige en hoogvaste staalsoorten.**

Draadsoort: MF

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS E

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,75 mm

Buiten-Ø: 20 mm

Hoogte: 7 mm

**Technische beschrijving**

Oplopend met	0,75 mm
Hoogte	7 mm
Buiten-Ø	20 mm

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	6
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts