

HOLEX®**Snijplaat HSS, M× spoed: 8X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141060 8X1
GTIN	4045197084347
Artikelklasse	12K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

1 3/4-gang-aansnijding.

Draadsoort: MF

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 1 mm

Buiten-Ø: 25 mm

Hoogte: 9 mm

Technische beschrijving

Oplopend met	1 mm
Hoogte	9 mm
Buiten-Ø	25 mm

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	8
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts