

HOLEX®
Snijplaat HSS-E, M× spoed: 16X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	141065 16X1
GTIN	4045197595379
Artikelklasse	12K

Omschrijving
Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°. **Voor roestbestendige en hoogvaste staalsoorten.**

Draadsoort: MF

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS E

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 1 mm

Buiten-Ø: 45 mm

Hoogte: 14 mm

Technische beschrijving

Oplopend met	1 mm
Hoogte	14 mm
Buiten-Ø	45 mm

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	16
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts