

HOLEX®**Snijplaat HSS, M× spoed: 16X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141060 16X1,5
GTIN	4045197084392
Artikelklasse	12K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

1 3/4-gang-aansnijding.

Draadsoort: MF

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 1,5 mm

Buiten-Ø: 45 mm

Hoogte: 14 mm

Technische beschrijving

Oplopend met	1,5 mm
Hoogte	14 mm
Buiten-Ø	45 mm

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	16
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts