

Garant**Handtap los Nasnijtap, ongecoat, M: M30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130180 M30
GTIN	4045197066091
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 3,5 mm

Totale lengte L: 125 mm

Schacht-Ø D_s: 22 mm

Schacht-vierkant □: 18 mm

Kerngat-Ø: 26,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	30 mm
Draadspoed	3,5 mm
Kerngat-Ø	26,5 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D _s	22 mm
Totale lengte L	125 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	60 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M30
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

droog

beperkt geschikt