

**Garant****Handtap los Voorsnijtap, ongecoat, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130410 M10
GTIN	4045197066374
Artikelklasse	11G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Tappen, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap. Voorsnijtap met lange meenemer.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	8,5 mm
Draadspoed	1,5 mm
Schroefdraad-Ø	10 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	20 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M10
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

droog

beperkt geschikt