

Garant**Handtap los Nasnijtap, ongecoat, M: M12****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130180 M12 |
| GTIN | 4045197066022 |
| Artikelklasse | 11G |

Omschrijving**Uitvoering:**

gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------|
| Draadspoed | 1,75 mm |
| Schroefdraad-Ø | 12 mm |
| Kerngat-Ø | 10,2 mm |
| Norm | DIN 352 |
| Schacht-Ø D _s | 9 mm |
| Totale lengte L | 70 mm |
| Schacht-vierkant □ | 7 mm |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Snijmateriaal | HSS |
| Draaddiepte | 24 mm |
| Draadsoort | M |
| Draadafmeting | M12 |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij blind gat |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Handtap |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | | |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |