

**HOLEX®****Snijplaat HSS, M× spoed: 24X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141060 24X1,5
GTIN	4045197084439
Artikelklasse	12K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

**1 3/4-gang-aansnijding.**

Draadsoort: MF

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 1,5 mm

Buiten-Ø: 55 mm

Hoogte: 16 mm

**Technische beschrijving**

Hoogte	16 mm
Oplopend met	1,5 mm
Buiten-Ø	55 mm

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	24
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts