

**Machinetap HSS-E-PM, TiCN, M: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	135730 M20
GTIN	4045197265340
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem sterke rechtse spiraal, voor uitstekende spaanafvoer. **Parallel smaller toelopende geleidingsdraad**.

Voordeel:

Het achterblijven van spanen en het daaropvolgende uitbreken van tandpunten tijdens de terugloop worden in hoge mate voorkomen.

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolger is nr. 135732.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 2,5 mm

Totale lengte L_{tot} : 140 mm

Schacht-Ø: 16 mm

Schacht-vierkant: 12 mm

Kerngat-Ø: 17,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	20 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Kerngat-Ø	17,5 mm
Aantal snijkanten Z	3

Draadspoed	2,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Schacht-Ø	16 mm
Totale lengte L _{tot.}	140 mm
Schacht-vierkant	12 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	40 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M20
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	50 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw