

Garant**Handtappenset, ongecoat, M: M3,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130400 M3,5
GTIN	4045197066220
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap. Voorsnijtap met lange meenemer.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,6 mm

Totale lengte L: 45 mm

Schacht-Ø D_s: 4 mm

Schacht-vierkant □: 3 mm

Kerngat-Ø: 2,9 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	2,9 mm
Draadspoed	0,6 mm
Schroefdraad-Ø	3,5 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D _s	4 mm
Totale lengte L	45 mm

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	3 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	7 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt		

Ti > 850 N/mm ²	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt