

Garant**Handtappenset, ongecoat, MF: 4X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130470 4X0,35
GTIN	4045197066879
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap**. Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2181

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Draadspoed: 0,35 mm

Totale lengte L: 45 mm

Schacht-Ø D_s: 4,5 mm

Schacht-vierkant □: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 3,65 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	4 mm
Kerngat-Ø	3,65 mm
Draadspoed	0,35 mm
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Totale lengte L	45 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 2181
Draaddiepte	8 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M4×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		

Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt