



Handtappenset, ongecoat, M: M10



Bestelgegevens

Bestelnummer	130200 M10
GTIN	4045197066152
Artikelklasse	12G

Omschrijving

Uitvoering:

3-delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	10 mm
Draadspoed	1,5 mm
Kerngat-Ø	8,5 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D _s	7 mm

Totale lengte L	63 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	20 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M10
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		

Staal < 750 N/mm ²	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt