



Machinetap HSS-E-PM, TiCN, M: M4



Bestelgegevens

Bestelnummer	135730 M4
GTIN	4045197265265
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem sterke rechtse spiraal, voor uitstekende spaanafvoer. **Parallel smaller toelopende geleidingsdraad**.

Voordeel:

Het achterblijven van spanen en het daaropvolgende uitbreken van tandpunten tijdens de terugloop worden in hoge mate voorkomen.

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolger is nr. 135732.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 0,7 mm

Totale lengte L_{tot} : 63 mm

Schacht-Ø: 4,5 mm

Schacht-vierkant: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 3,3 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,7 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Schroefdraad-Ø	4 mm

Kerngat-Ø	3,3 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø	4,5 mm
Totale lengte L _{tot.}	63 mm
Schacht-vierkant	3,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	8 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M4
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	50 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw