

**Garant**
**VHM-ruimer HPC doorlopend gat, DLC, Nominale  $\varnothing$  DC: 5,5 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	164346 5,5
GTIN	4045197548535
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht- $\varnothing$  voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoefvoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

**Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.**

Met **DLC-coating  $sp^2$**  van de nieuwste generatie.

**Toepassing:**

Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **doorlopende boringen**.

Aantal snijkanten Z: 4

$\varnothing$ -Bereik: 5,21 - 5,7 mm

Snijlengte  $L_c$ : 12 mm

Afkoppellengte  $L_1$ : 35 mm

Totale lengte L: 75 mm

Aantal snijkanten Z: 4

Schacht- $\varnothing$   $D_s$ : 6 mm

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$	35 mm
Schachttolerantie	h6
Nominale $\varnothing$ $D_c$	5,5 mm
Voeding f in gietaluminium	0,8 mm/omw,
Schacht- $\varnothing$ $D_s$	6 mm

Totale lengte L	75 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	12 mm
Ø-Bereik	5,21 - 5,7 mm
Aantal snijkanten Z	4
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie	HPC
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	geel
Producttype	Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten