

Garant**Machinetap HSS-E-PM, genitreerd, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	135750 M3
GTIN	4045197077400
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Stabiele uitvoering, met 15° rechtse spiraal.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 56 mm

Schacht-Ø D_s: 3,5 mm

Schacht-vierkant □: 2,7 mm

Kerngat-Ø: 2,5 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	3 mm
Kerngat-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Totale lengte L	56 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	6 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3
Coating	genitreerd
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	15 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	roze
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	18 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	9 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	4 m/min	S
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		